

**Diamantna mini pila Zrnatost D126 (srednja), univerzalna, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	529420 4
GTIN	4007220257531
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

Surovci so enakomerno potreseni z diamantnim prahom in galvansko fiksirani. Krajša, kompaktnjša izvedba v primerjavi z diamantnimi iglastimi pilami. Steblo Ø 3 mm.

**Uporaba:**

Za precizno naknadno obdelavo s **pnevmatskimi pilami** (art. 079708) ali z ročajem (hitrovpjalni ročaj art. 519700).

**Napotek:**

Druge izvedbe po naročilu.

**Tehnični opis**

Opis oblike	okrogle
Dolžina obloge	25 mm
Presek z oblogo	2 mm
Ø držala	3 mm
Opremljenost	kompleten
Celotna dolžina	60 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Zrnatost	D126
vkj. z ročajem za pilo	ne
Vrsta izdelka	Iglasta pila

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		