

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 38mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 38
GTIN	4045197511867
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 482 mm

Širina zeva b: 76,2 mm

Višina zeva h_1 : 16,6 mm

Višina obroča h_2 : 19,6 mm

Ø obroča D: 65,5 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 1150 Nm

Tehnični opis

Višina zeva h_1	16,6 mm
Dolžina ključa L	482 mm
Ø obroča D	65,5 mm
Zev ključa	38 mm
Širina zeva b	76,2 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	1150 Nm
Višina obroča h_2	19,6 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ