

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 19
GTIN	4045197160294
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 250 mm

Širina zeva b: 40,3 mm

Višina zeva h_1 : 8,5 mm

Višina obroča h_2 : 11,5 mm

Ø obroča D: 34,5 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 325 Nm

Tehnični opis

Dolžina ključa L	250 mm
Višina obroča h_2	11,5 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	325 Nm
Ø obroča D	34,5 mm
Višina zeva h_1	8,5 mm
Zev ključa	19 mm
Širina zeva b	40,3 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 3	614850 3
--	----------