

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 11
GTIN	4045197160218
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 168 mm

Širina zeva b: 24 mm

Višina zeva  $h_1$ : 5,3 mm

Višina obroča  $h_2$ : 8,3 mm

Ø obroča D: 22,5 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 80 Nm

**Tehnični opis**

Zev ključa	11 mm
Višina obroča $h_2$	8,3 mm
Ø obroča D	22,5 mm
Širina zeva b	24 mm
Dolžina ključa L	168 mm
Višina zeva $h_1$	5,3 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	80 Nm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ