

Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC120, Tip: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574490 16
GTIN	4013349528155
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih **kroglic iz silicijevega karbida**. Celotna dolžina 200 mm.

Uporaba:

Za **posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje**. Ustvari **enakomerno fino brušene površine**, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev 350–700 min⁻¹, kontaktni čas 20–40 sekund.

Napotek:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

Tehnični opis

Delovna dolžina L ₃	60 mm
Ø ščetke D ₁	18 mm
za Ø izvrtine	14,1 - 16 mm
Ø držala D ₅	4,6 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Material obloge	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Zrnatost	120
Priporočeno število vrtljajev	350 - 700 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Notranja ščetka

Pribor

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 0,25 l

084205 0,25

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 5 l

084205 5

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 20 l

084205 20