

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 12
GTIN	4045197160225
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 174 mm

Širina zeva b: 25,9 mm

Višina zeva h₁: 5,8 mm

Višina obroča h₂: 8,7 mm

Ø obroča D: 23,7 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 90 Nm

Tehnični opis

Ø obroča D	23,7 mm
Višina zeva h ₁	5,8 mm
Zev ključa	12 mm
Višina obroča h ₂	8,7 mm
Širina zeva b	25,9 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	90 Nm
Dolžina ključa L	174 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ