

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 22
GTIN	4045197160317
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 286 mm

Širina zeva b: 45,7 mm

Višina zeva  $h_1$ : 9,6 mm

Višina obroča  $h_2$ : 13 mm

Ø obroča D: 42 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 410 Nm

**Tehnični opis**

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	410 Nm
Zev ključa	22 mm
Dolžina ključa L	286 mm
Višina zeva $h_1$	9,6 mm
Višina obroča $h_2$	13 mm
Ø obroča D	42 mm
Širina zeva b	45,7 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ