

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 13
GTIN	4045197160232
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Ø obroča D	25,5 mm
Višina zeva h ₁	6 mm
Zev ključa	13 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	115 Nm
Širina zeva b	27,1 mm
Dolžina ključa L	180 mm
Višina obroča h ₂	9,3 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 2	614850 2
--	----------