

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 24
GTIN	4045197160324
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	325 mm
Zev ključa	24 mm
Ø obroča D	47,1 mm
Višina obroča h ₂	14,5 mm
Višina zeva h ₁	10,2 mm
Širina zeva b	50,8 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	500 Nm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ