

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 27
GTIN	4045197286079
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 359 mm

Širina zeva b: 55,2 mm

Višina zeva h₁: 12,5 mm

Višina obroča h₂: 15 mm

Ø obroča D: 52 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 670 Nm

Tehnični opis

Ø obroča D	52 mm
Dolžina ključa L	359 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	670 Nm
Višina obroča h ₂	15 mm
Višina zeva h ₁	12,5 mm
Zev ključa	27 mm
Širina zeva b	55,2 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ