

**Garant****Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v rolo torbici, Število ključev: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614810 4
GTIN	4045197553607
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Vsebina:**

Po 1 ključ art. 614800 vel. 10 – 13 – 17 – 19.

**Obseg dobave:**

Po 1 ključ art. 614800 v velikostih 10; 13; 17; 19.

**Napotek:**

Nadomestne zložljive torbice najdete pod art. 614835/614836.

**Tehnični opis**

Število ključev	4
Zev ključa	10 mm

Zev ključa	13 mm
Zev ključa	17 mm
Zev ključa	19 mm
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Pakiranje	Rolo-torbica
Mere zeva ključa	metrični
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

## Pribor

Rolo-torbica Število žepov 4	614835 4
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 13 mm	614800 13
Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 1	614850 1
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 10 mm	614800 10
Garnitura adapterjev za obročne ključe z ragljo Število delov 4	614852 4
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 17 mm	614800 17
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 19 mm	614800 19
Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 2	614850 2
Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 3	614850 3