

 Mahr**Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412733 300
GTIN	4059192058302
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Merilne površine so zelo fino lepene. Brez merilnika globine.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Standard	ISO 13385
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina konic	64 mm
Kalibriranje	A1
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Preklop odčitavanja	mm/cole
Merilno območje	0 - 300 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032