

**Mahr****Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412733 200
GTIN	4059192058289
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Merilne površine so zelo fino lepane.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Tehnični opis**

Dolžina konic	50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno območje	0 - 200 mm
Standard	ISO 13385
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1

Preklop odčitavanja	mm/cole
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------