

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 614812 12     |
| GTIN                  | 4045197160409 |
| Razred artikla        | 61B           |

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Širina zeva b                | 25,9 mm              |
| Zev ključa                   | 12 mm                |
| Višina obroča h <sub>2</sub> | 8,7 mm               |
| Ø obroča D                   | 23,7 mm              |
| Dolžina ključa L             | 174 mm               |
| Višina zeva h <sub>1</sub>   | 5,8 mm               |
| Mere zeva ključa             | metrični             |
| Število zob                  | 72                   |
| Povratni zasuk               | 5 stopinj            |
| Postopek izdelave            | kovani v utopu       |
| Material                     | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina                     | mat kromirani        |
| Vrsta izdelka                | Vijačni ključ        |

