

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 30
GTIN	4045197286086
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 425 mm

Širina zeva b: 65 mm

Višina zeva  $h_1$ : 13,8 mm

Višina obroča  $h_2$ : 17 mm

Ø obroča D: 60 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 795 Nm

**Tehnični opis**

Ø obroča D	60 mm
Višina zeva $h_1$	13,8 mm
Dolžina ključa L	425 mm
Širina zeva b	65 mm
Zev ključa	30 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	795 Nm
Višina obroča $h_2$	17 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ