

Garant**Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 10mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729471 10
GTIN	4045197890993
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje v skladu z DIN** = optimalne kontaktne površine.

Tehnični opis

za presek vodnika	0,08 - 10 mm ²
celotna dolžina	190 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče