

**Garant****Stiskalne klešče z zamenljivimi stiskalnimi glavami, Celotna dolžina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729611 150
GTIN	4045197891013
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Sistemske stiskalne klešče GARANT z zamenljivimi glavami z možnostjo certificiranja.

- **Natančno stiskanje zaradi linearnega hoda.**
  - **Večja raznolikost uporabe pri nižanih stroških zaradi sistema hitre zamenjave brez uporabe orodja.**
  - **Rezultati stiskanja v skladu s standardi DIN oz. EN so zagotovo zmeraj enaki zaradi tovarniško justiranih vpenjalnih glav zelenih stiskalnih sil in prisilne zapore, ki je vgrajena v osnovnem orodju.**
  - **Zmeraj pravilno nasedanje kontaktov v stiskalnem utopu in zaradi tega zanesljivo delujoče pozicioniranje kontaktov.**
  - **Zaradi majhne in priročne izvedbe so idealne za delo na težko dostopnih mestih.**
- S hitrozamenljivo glavo (menjava brez uporabe orodja).
- **Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom.**
  - **Vgrajena prisilna zapora.**
  - **Za zelo natančno delo zaradi linearnega pomika čeljusti.**

**Tehnični opis**

celotna dolžina	150 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

**Pribor**

Zamenljiva stiskalna glava Tip 16	729626 16
Zamenljiva stiskalna glava Tip 10	729626 10
Zamenljiva stiskalna glava Tip 2,5	729624 2,5
Zamenljiva stiskalna glava Tip 1,5	729624 1,5
Zamenljiva stiskalna glava Tip D	729624 D