

Garant**Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 16mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729463 16
GTIN	4045197891051
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **6-kotno stiskanje** v skladu z DIN = prihranek prostora. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.

Z vrtljivim nastavkom za manjše preseke do 4 mm², ki omogoča zanesljivejšo uporabo.

Tehnični opis

za presek vodnika	0,08 - 16 mm ²
celotna dolžina	213 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče