

Garant**Stiskalne klešče, Tip: 6IS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729709 6IS
GTIN	4045197891068
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

GARANT: telo klešč je iz zelo trdega posebnega jekla. **Optimalno ergonomično oblikovana ročaja z zaščito pred zdrsom.** Optimalno stiskanje zaradi posebne geometrije profilov.

celotna dolžina: 225 mm

za presek vodnika: 0,5 - 6 mm²

Tehnični opis

celotna dolžina	225 mm
za presek vodnika	0,5 - 6 mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

Pribor

Vložek za snemanje izolacije in rezanje	729712
Stiskalni utop, par Tip 6IS	729713 6IS
Garnitura nadomestnih vzmeti 2-delne	729711

