

Garant**Škarje za kable s prestavo, za Ø kabla: 54mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	731071 54
GTIN	4045197891211
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastrženja saj je rezilo dvojno vodeno.

GARANT rezila in pomembni funkcijski deli dodatno poboljšani.

Uporaba:

Za čisto ločevanje aluminijastih in bakrenih kablov (tudi pramenov), **ni primerno za kable s finimi prameni**. Ne uporabljajte za jeklene žice, trde aluminijeve zlitine, trdo vlečene bakrene vodnike.

Material:

Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

Napotek:

Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30% manjša.

Tehnični opis

celotna dolžina	310 mm
za Ø kabla	54 mm
Za rezanje večkratnih vodnikov do	480 mm ²
Ročaj	ergonomična ročaja iz umetne mase z zaščito proti zdrsu
Upravljanje	mehanske, enoročne, princip raglje

Vrsta izdelka

Škarje

Pribor

Fiksni nož za kableske škarje Primerno za Ø kabla 54 mm

731112 54

Vrtljivi nož za kableske škarje Primerno za Ø kabla 54 mm

731111 54