

**Garant****Škarje za kable s prestavo, za Ø kabla: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	731071 32
GTIN	4045197891204
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastrženja saj je rezilo dvojno vodeno.

**GARANT** rezila in pomembni funkcijski deli dodatno poboljšani.

**Uporaba:**

Za čisto ločevanje aluminijastih in bakrenih kablov (tudi pramenov), **ni primerno za kable s finimi prameni**. Ne uporabljajte za jeklene žice, trde aluminijeve zlitine, trdo vlečene bakrene vodnike.

**Material:**

Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

**Napotek:**

Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30% manjša.

**Tehnični opis**

za Ø kabla	32 mm
celotna dolžina	250 mm
Za rezanje večkratnih vodnikov do	240 mm <sup>2</sup>
Ročaj	ergonomična ročaja iz umetne mase z zaščito proti zdrsu
Upravljanje	mehanske, enoročne, princip raglje

Vrsta izdelka

Škarje

**Pribor**

Fiksni nož za kableske škarje Primerno za Ø kabla 32 mm

731112 32

Vrtljivi nož za kableske škarje Primerno za Ø kabla 32 mm

731111 32