


3M**Samopritrdilni brusni diski (A) Hookit 255P 15 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567565 400
GTIN	4046719192007
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski s **papirnim nosilcem**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.

Samopritrdilni brusni diski **Hookit 255P** z odprto porazdelitvijo zrn. Običajni korund (A) na podlagi iz papirja. Izjemno primerni za obdelavo materialov, ki se mažejo.

Uporaba:

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni **vsestranski brusni diski** za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.
maksimalna obodna hitrost: 40 m/s

Tehnični opis

Zrnatost	400
Ø plošče	150 mm
Oznaka proizvajalca	Hookit 255P

Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število lukenj za odsesavanje	15
maksimalna obodna hitrost	40 m/s

Pribor

Oporni brusni krožnik iz PU Zunanji Ø 150 mm	567885 150
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Vpenjalo 5/16 col in M8 Zunanji Ø 150 mm	567887 150
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Vpenjalo 5/16 col in M8 Zunanji Ø 147 mm	567990 147