

3M**Samopritrdilni brusni diski (CER) Hookit 775L z več luknjami, Ø 125 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567791 120
GTIN	30051125868236
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

S **stabilnim nosilcem filma**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

Prednosti:

- **Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.**
- **Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.**

Uporaba:

Za suho in mokro obdelavo lesenih, lakiranih, kovinskih površin in površin iz umetne mase. Precizna brusna zrna **Cubitron™ II** s prednostjo na velikih površinah (obdelava pločevine) zaradi **hitrejšega odstranjevanja** in **enakomernejše obdelave površine**.

Tehnični opis

Zrnatost	120
Oznaka proizvajalca	Hookit 775L
Ø plošče	125 mm

Serija	775L
Brusno sredstvo	Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 123 mm	567990 123
---	------------

