


3M**Samopritrdilni brusni diski (A) Hookit 255P 15 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 500****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 567565 500 |
| GTIN | 4046719192045 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski s **papirnim nosilcem**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.

Samopritrdilni brusni diski **Hookit 255P** z odprto porazdelitvijo zrn. Običajni korund (A) na podlagi iz papirja. Izjemno primerni za obdelavo materialov, ki se mažejo.

Uporaba:

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni **vsestranski brusni diski** za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.
maksimalna obodna hitrost: 40 m/s

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-------------|
| Ø plošče | 150 mm |
| Zrnatost | 500 |
| Oznaka proizvajalca | Hookit 255P |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 150 mm |
| Število lukenj za odsesavanje | 15 |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Vpenjalo 5/16 col in M8 Zunanji Ø 147 mm | 567990 147 |
| Oporni brusni krožnik iz PU Zunanji Ø 150 mm | 567885 150 |
| Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Vpenjalo 5/16 col in M8 Zunanji Ø 150 mm | 567887 150 |