

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614816 10
GTIN	4045197198945
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Širina zeva b	22 mm
Višina zeva h <sub>1</sub>	5,2 mm
Zev ključa	10 mm
Višina obroča h <sub>2</sub>	7,7 mm
Ø obroča D	20,8 mm
Dolžina ključa L	94 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

---

**Pribor**

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 1	614850 1
--	----------