

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka INOX-žica 0,35 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 65XM14mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 572210 65XM14 |
| GTIN | 4017359006504 |
| Razred artikla | 57L |

Opis**Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.

Z notranjim navojem M14.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø ščetke D ₁ | 65 mm |
| Dolžina ščetin H ₁ | 20 mm |
| Debelina ščetin | 0,35 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 12500 min ⁻¹ |
| Varnostni oporni obroč | ne |
| Navoj M | M14 |
| Material obloge | INOX-žica |

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka