



## Delovne hlače do pasu CANVAS 320, mornarsko modra, Konfekcijska velikost DE: 26



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091361 26
GTIN	4030913889580
Razred artikla	09R

### Opis

#### Izvedba:

- **S Cordura® ojačani žepi za kolenske podloge.**
  - **Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami art. 091802.**
- Serijski robustnih **delovnih oblačil Canvas 320** nudi visoko zaščito v najrazličnejših delovnih situacijah. Z **gumijasto vrvico v pasu** za udobno namestitvev. **Ojačitve iz materiala Cordura®** na posebej obremenjenih mestih zagotavljajo odpornost proti trganju in obrabi. Tkanina s preprostim vzdrževanjem s prevleko s Teflonom® je **odbojna za umazanijo in vodo**. Odsevni robovi iz **odsevnega materiala 3M™ Scotchlite™** za boljšo vidnost v temi.

**Delovne hlače do pasu** s sedmimi zankami za pas.

- **Ojačana žepa na zadnjici.**
- **Dva stranska žepa iz Cordura®.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter iz Cordura®.**
- **Stegenski žep s prišitim žepom za mobilni telefon.**
- **Razporek z zadrgo.**

#### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

**Delovne hlače do pasu v črni** barvi pod art. 091362.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Sestava tkanine: 35 % bombaža

Sestava tkanine: 65 % poliestra

Gramatura materiala/gostota tkanine: 320 g/m<sup>2</sup>

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Standard: EN 14404

## Tehnični opis

Velikost IT	48C
Velikost FR	48C
Konfekcijska velikost DE	26
Serija	CANVAS 320
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	48C
Spol	moški
Sestava tkanine	35 % bombaža
Sestava tkanine	65 % poliestra
Gramatura materiala/gostota tkanine	320 g/m <sup>2</sup>
Pranje	60 °C, pisano perilo
Barva	mornarsko modra
Standard	EN 14404
Vrsta izdelka	Delovne hlače

## Pribor

Podloga za kolena Standard 1 par Tip KNEE	091802 KNEE
---	-------------