

**Delovne hlače z oprsnikom CANVAS 320, črna, Konfekcijska velikost DE: 102****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091372 102 |
| GTIN | 4030913041186 |
| Razred artikla | 09R |

Opis**Izvedba:**

Serija robustnih **delovnih oblačil Canvas 320** nudi visoko zaščito v najrazličnejših delovnih situacijah. Z **gumijasto vrvico v pasu** za udobno namestitvev. **Ojačitve iz materiala Cordura®** na posebej obremenjenih mestih zagotavljajo odpornost proti trganju in obrabi. Tkanina s preprostim vzdrževanjem s prevleko s Teflonom® je **odbojna za umazanijo in vodo**. Odsevni robovi iz **odsevnega materiala 3M™ Scotchlite™** za boljšo vidnost v temi.

Delovne hlače z oprsnikom z nastavljivim pasom in povišanim hrbtnim delom. Naramnice z elastičnimi gumijastimi trakovi in varnostnimi vtičnimi zaponkami. Dvojni žep na oprsniku.

- **S Cordura® ojačanimi žepi za kolenske podloge.**
- **Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami.**
- **Ojačana žepa na zadnjici.**
- **Dva stranska žepa iz Cordura®.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter iz Cordura®.**
- **Stegenski žep s prišitim žepom za mobilni telefon.**
- **Razporek z zadrگو.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Sestava tkanine: 35 % bombaža

Sestava tkanine: 65 % poliestra

Gramatura materiala/gostota tkanine: 320 g/m²

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Velikost IT | 44L |
| Konfekcijska velikost DE | 102 |
| Velikost FR | 44L |
| Serija | CANVAS 320 |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil |
| Velikost ES | 44L |
| Spol | moški |
| Sestava tkanine | 35 % bombaža |
| Sestava tkanine | 65 % poliestra |
| Gramatura materiala/gostota tkanine | 320 g/m ² |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo |
| Beljenje | brez beljenja |
| Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) |
| Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C |
| Barva | črna |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |

Pribor

Podloga za kolena Standard 1 par Tip KNEE

091802 KNEE