

HOLEX**Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567796 1000
GTIN	4045197891365
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

S **stabilnim nosilcem filma**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

Prednosti:

- **Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.**
- **Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.**

Uporaba:

Kakovostna brusna zrna iz korunda (A), univerzalno uporabna za grobo, vmesno in zaključno brušenje.

Kakovostna brusna zrna iz korunda (A), odprta porazdelitev. Univerzalno uporabna za grobo, vmesno in zaključno brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	1000
Ø plošče	150 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število lukenj za odsesavanje	15
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø 150 mm

567887 150

Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm	567885 150
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm	567990 147