

**HOLEX****Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567796 400
GTIN	4045197891334
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

S **stabilnim nosilcem filma**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

**Prednosti:**

- **Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.**
- **Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.**

**Uporaba:**

Kakovostna brusna zrna iz korunda (A), univerzalno uporabna za grobo, vmesno in zaključno brušenje.

Kakovostna brusna zrna iz korunda (A), odprta porazdelitev. Univerzalno uporabna za grobo, vmesno in zaključno brušenje.

**Tehnični opis**

Zrnatost	400
Ø plošče	150 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število lukenj za odsesavanje	15
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø 150 mm

567887 150

Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm	567885 150
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm	567990 147