

HOLEX**Pahljačasti brusni valji, brusna koprena (A)/tkanina (A), Ø 100 × 50 mm,
Primerjava zrnatosti: 80CRS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Standardne mere Ø 100 × 100 mm oz. ozka izvedba Ø 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina Ø 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.

Kombinacija **brusne tkanine in brusne koprene**.

Uporaba:

Podoben rezultat kot pri obdelavi z brusno tkanino zrnatosti 80/120, tudi za **odstranjevanje prask** ali za **črtno matiranje**.

Napotek:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih Ø 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	80
Priporočeno število vrtljajev	2800 min ⁻¹
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø valja	100 mm
Širina valja	50 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100 × 50 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj iz koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		