

Koken**Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev IMPACT, 3/8-colski, 8-delna Surface Drive****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650132
GTIN	4991644011681
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Obseg dobave:

po 1 nastavek za nasadni ključ art. 650130: Vel. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetna letev, dolžina 200 mm: 1 kos

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Število delov	8
Površina	brunirani
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski Ø × dolžina 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Garnitura varnostnih sponk za nasadne ključe, 3/8-colski, vklj. z izvlečnikom, 10-delne Tip 1	650790 1
Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski Ø 18 mm	650800 18
Garnitura varnostnih sponk za nasadne ključe, 3/8-colski, vklj. z izvlečnikom, 10-delne Tip 2	650790 2
Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski Ø 22 mm	650800 22
Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski Ø × dolžina 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Izvlečnik za varnostne sponke	650785