



Naprava za preverjanje vrtilnega momenta za momentne ključe Smartcheck, Maksimalni vrtilni moment: 10 Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654650 10
GTIN	4018754273003
Razred artikla	63B

Opis

Izvedba:

Raznolika in fleksibilna naprava za preverjanje vrtilnega momenta z vrtljivim prikazovalnikom in osnovnim telesom. Možnost montaže vodoravno ali navpično. Prikazovalnik in folijska tipkovnica sta zaščitena proti brizgajoči vodi, ohišje pa je iz umetne mase, odporne proti udarcem.

3 načini uporabe:

- **Prikaz v realnem času (Track)**
- **Prepoznavanje kolenske vrednosti (First-Peak)**
- **Prikaz temenske vrednosti (Peak-Hold)**

Merilne enote: Nm, lbf·ft, lbf·in.

Prednosti:

Kompaktna in prilagodljiva naprava za preverjanje vrtilnega momenta. Omrežno ali baterijsko napajanje.

Uporaba:

Za nastavljanje **momentnih izvijačev in momentnih ključev** s skalo za nastavljanje ali brez nje.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom, v čvrstem kovčku iz umetne mase.

Kalibriranje: O4

Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ± 1 %

Merilno območje: 1 - 10 Nm

Širina prikazovalnika: 120 mm
Višina prikazovalnika: 124 mm
Globina prikazovalnika: 167 mm
Masa: 5,21 kg
Vpenjalo za 4-kotnik: 1/4 col

Tehnični opis

Višina prikazovalnika	124 mm
Globina prikazovalnika	167 mm
Merilno območje	1 - 10 Nm
Maksimalni vrtilni moment	10 Nm
Vpenjalo za 4-kotnik	1/4 col
Širina prikazovalnika	120 mm
Masa	5,21 kg
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±1 %
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4

Storitve

Kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	018860 400/2
DAkS-kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	018840 1000/2