



## Naprava za preverjanje momentnih izvijačev Smartcheck, Maksimalni vrtilni moment: 10 Nm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654655 10
GTIN	4018754272990
Razred artikla	63B

### Opis

#### Izvedba:

Raznolika in fleksibilna naprava za preverjanje vrtilnega momenta z vrtljivim prikazovalnikom in osnovnim telesom. Možnost montaže vodoravno ali navpično. Prikazovalnik in folijska tipkovnica sta zaščitena proti brizgajoči vodi, ohišje pa je iz umetne mase, odporne proti udarcem.

3 načini uporabe:

- **Prikaz v realnem času (Track)**
- **Prepoznavanje kolenske vrednosti (First-Peak)**
- **Prikaz temenske vrednosti (Peak-Hold)**

**Merilne enote:** Nm, lbf·ft, lbf·in.

#### Prednosti:

Kompaktna in prilagodljiva naprava za preverjanje vrtilnega momenta. Omrežno ali baterijsko napajanje.

#### Uporaba:

Za nastavljanje **momentnih izvijačev in momentnih ključev** s skalo za nastavljanje ali brez nje.

#### Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom, v čvrstem kovčku iz umetne mase.

Kalibriranje: O4

Natančnost merjenja vrtilnega momenta:  $\pm 1$  %

Merilno območje: 1 - 10 Nm

Širina prikazovalnika: 120 mm  
Višina prikazovalnika: 124 mm  
Globina prikazovalnika: 167 mm  
Masa: 5,21 kg  
Vpenjalo za 4-kotnik: 1/4 col

## Tehnični opis

Širina prikazovalnika	120 mm
Maksimalni vrtilni moment	10 Nm
Merilno območje	1 - 10 Nm
Globina prikazovalnika	167 mm
Vpenjalo za 4-kotnik	1/4 col
Višina prikazovalnika	124 mm
Masa	5,21 kg
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±1 %
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4

## Storitve

Kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	018860 400/2
--	--------------