

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za cevi gladka jeklena žica, Ø ščetke: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	578000 30
GTIN	4017359026854
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ravna jeklena žica, celotna dolžina 160 mm. Dolžina žičnatega dela 100 mm, z vtisnjnim pritrdilnim nastavkom s 1/2-colskim cevnim navojem Whitworth.

**Uporaba:**

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov.  
Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 578005.

**Primerno za:**

Notranji Ø cevi [cole]: 1 1/4-colski

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	30 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za cevi

**Pribor**

Podaljšek za ščetko za cevi art. 578000	578010
Navojni adapter za ščetko za cevi art. 578000Držalo Ø 6 mm	578005