



## Lok žage za kovino Ergo Profi 325 z bimetalnim listom, 24 zob



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	580600
GTIN	7311518214852
Razred artikla	58Z

### Opis

#### Izvedba:

**Edinstveni lok ročne žage za kovine BAHCO** z veliko vpenjalno silo lista (več kot 1000 N oz. 100 kp). Ergonomska konstrukcija za neutrudljivo delo. Enostavna **vzmetna pritrditev lista** za hitro zamenjavo lista, s **samodejnim postopkom napenjanja**. Alternativna pritrditev lista pod kotom 55° za žaganje tik ob površini. Celotna dolžina 400 mm.

Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali ne vlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

#### Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom SANDFLEX art. 582900.

Dolžina lista: 300 mm

### Tehnični opis

Zob na colo	24
Celotna dolžina	400 mm
Dolžina lista	300 mm
Napenjanje lista do	1000 N
alternativni kot lista	55 stopinj

Vrsta izdelka

Lok ročne žage za kovino

**Pribor**

Enostranski list za ročno žago SANDFLEX®, bimetalni	582850
Enostranski list za ročno žago SANDFLEX®, bimetalni	582920
Enostranski list za ročno žago SANDFLEX®, bimetalni	582900