

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614820 13
GTIN	4045197218780
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklpom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Ø obroča D	25,5 mm
Višina obroča h <sub>2</sub>	9,3 mm
Širina zeva b	27,1 mm
Zev ključa	13 mm
Višina zeva h <sub>1</sub>	6 mm
Dolžina ključa L	180 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

---

## Pribor

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 2	614850 2
--	----------