

Garant**Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15°, Zev ključa: 12X13mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 614845 12X13 |
| GTIN | 4045197415899 |
| Razred artikla | 61B |

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Izredno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| celotna dolžina L | 170 mm |
| maksimalni Ø obroča D2 | 26,5 mm |
| Zev ključa ₂ | 13 mm |
| maksimalni Ø obroča D1 | 24,6 mm |
| Zev ključa ₁ | 12 mm |
| maksimalna višina obroča h ₂ | 9 mm |
| maksimalna višina obroča h ₁ | 8,9 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Število zob | 5 |
| Povratni zasuk | 5 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |

| | |
|---------------|---------------|
| Površina | mat kromirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 2 | 614850 2 |
|--|----------|