



## Lok ročne žage za kovino z ročajem z bimetalnim listom, 24 zob



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	580800
GTIN	4045197377449
Razred artikla	52S

### Opis

#### Izvedba:

Jekleni lok ročne žage za kovino. Alternativna pritrditev lista pod kotom 90° za žaganje tik ob površini. Ročaj iz umetne mase. Celotna dolžina 520 mm.

Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali ne vlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

#### Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom HOLEX art. 582970.

Dolžina lista: 300 mm

### Tehnični opis

Zob na colo	24
Dolžina lista	300 mm
Vrsta izdelka	Lok ročne žage za kovino

### Pribor

Enostranski list za ročno žago bimetalni	582970
--	--------

