

Garant**Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15°, Zev ključa: 16X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Izredno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča h_2	11 mm
celotna dolžina L	230 mm
maksimalni \varnothing obroča D2	35,6 mm
Zev ključa $_2$	18 mm
maksimalna višina obroča h_1	9,9 mm
maksimalni \varnothing obroča D1	34,5 mm
Zev ključa $_1$	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Število zob	5
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ