

**Garant**

**Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v rolo torbici dvosmerna 15° zakrivljena, Število ključev: 5**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614830 5
GTIN	4045197218858
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Obseg dobave:**

Po 1 ključ art. 614820 v velikostih 8; 10; 13; 16; 17.

**Napotek:**

Nadomestne zložljive torbice najdete pod art. 614835/614836.

**Tehnični opis**

Število ključev	5
Zev ključa	8 mm
Zev ključa	10 mm
Zev ključa	13 mm

Zev ključa	16 mm
Zev ključa	17 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Pakiranje	Rolo-torbica
Mere zeva ključa	metrični
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

## Pribor

Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 13 mm	614820 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 10 mm	614820 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 16 mm	614820 16
Rolo-torbica Število žepov 5	614835 5
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 17 mm	614820 17
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 8 mm	614820 8