

Garant**Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15°, Zev ključa: 17X19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Izredno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča h_1	10,7 mm
Zev ključa z_2	19 mm
maksimalni \varnothing obroča D1	34,5 mm
Zev ključa z_1	17 mm
maksimalna višina obroča h_2	11,2 mm
celotna dolžina L	230 mm
maksimalni \varnothing obroča D2	35,6 mm
Mere zeva ključa	metrični
Število zob	5
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 3	614850 3
--	----------