

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Fina žična ščetka Valovita medeninasta žica 0,15 mm, Tip: P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	576705 P
GTIN	4017359396933
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Celotna dolžina pribl. 225 mm, 4-vrstna, površina žičnatega dela 110 × 20 mm, višina žičnatega dela 20 mm. **Telo iz umetne mase**, za uporabo v območjih s povišanimi higienskimi zahtevami.

Opis:

Fine ščetke, znane tudi kot urarske ščetke ali ščetke za zlatarje, odlikuje visoka gostota ščetin. Te ščetke se pogosto uporabljajo za nanašanje topil in čistilnih sredstev. Na voljo so v različnih širinah.

Ščetke z valovito medeninasto žico so mehkejšje od jeklenih ščetk. Med drugim so primerne tudi za delo s šibkejšimi lugi. Ščetke z valovito medeninasto žico se uporabljajo predvsem za obdelavo neželeznih kovin.

Uporaba:

Velika gostota žičnatega dela za fino obdelavo površine.

Tehnični opis

Material osnovnega telesa	Umetna masa
Celotna dolžina L	225 mm
Material obloge	Medenina, valovita
Debelina ščetin	0,15 mm
Delovna dolžina L ₃	110 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	20 mm
Število vrst z žico	4

Vrsta izdelka

Fine ščetke