

**Mala žaga lokarica SANDFLEX® z 2 listoma (les/kovina)****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	580950
GTIN	7311518044558
Razred artikla	58Z

Opis**Izvedba:**

Ovalen okvir iz čvrste jeklene cevi, z zaščito za prste. Komplet z listom za les in bimetalnim listom za kovine. Primerna za vsako omarico z orodjem.

Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevrlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Uporaba:

Univerzalna, za žaganje lesa, kovin (glejte art. 582500 – 582970) in ob uporabi žice iz karbidne trdine art. 582990 tudi za keramične ploščice, pečnice, opeko, lito železo itd. Celotna dolžina le 300 mm.

Napotek:

Nadomestni list za les najdete pod art. 582985.

Dolžina lista: 300 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	300 mm
Dolžina lista	300 mm
Število žaginih listov	2

Vrsta izdelka

Žaga lokarica

Pribor

Enostranski list za ročno žago SANDFLEX®, bimetalni

582900

Žica iz karbidne trdine za rezanje keramičnih ploščic, opeke, litega železa itd.

582990

Enostranski list za ročno žago bimetalni, progresivno ozobje

582500

Enostranski list za ročno žago bimetalni

582950

Enostranski list za ročno žago SANDFLEX®, bimetalni

582850

Enostranski list za ročno žago bimetalni

582970

Enostranski list za ročno žago za les

582985

Enostranski list za ročno žago SANDFLEX®, bimetalni

582920