

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614820 17
GTIN	4045197218827
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	233 mm
Širina zeva b	36,6 mm
Višina obroča h ₂	10,9 mm
Ø obroča D	33,3 mm
Višina zeva h ₁	7,9 mm
Zev ključa	17 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ