

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614820 18
GTIN	4045197218834
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Širina zeva b	38,6 mm
Zev ključa	18 mm
Dolžina ključa L	239 mm
Ø obroča D	33,4 mm
Višina obroča h <sub>2</sub>	11,2 mm
Višina zeva h <sub>1</sub>	8,1 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ