

**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614870 10
GTIN	4013288165268
Razred artikla	63F

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.

Viličasta stran z dvojnimi 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa	10 mm
Dolžina ključa L	159 mm
Ø obroča D	21 mm
Višina zeva h ₁	5,5 mm
Višina obroča h ₂	7,2 mm
Širina zeva b	22 mm
Mere zeva ključa	metrični
Oznaka proizvajalca	6000 Joker
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	80
Povratni zasuk	4,5 stopinj

Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	krommolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 1	614850 1
--	----------