

Garant**Lok ročne žage za kovino z bimetalnim listom GARANT, progresivno ozobje, 18–32 zob****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	580400
GTIN	4045197377432
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Po **najnovjših ergonomskih spoznanjih** razvit lok za neutrudljivo delo pri maksimalni učinkovitosti. **Izjemno lahek, trd dvokomponentni okvir** z dobro oprijemljivimi **vstavki proti drsenju**. **Sila vpenjanja lista do 1000 N (100 kp)** se lahko preprosto nastavi z vpenjalno matico v ročaju. Alternativna **pritrnitev lista pri 55°** za žaganje tik ob površini. Celotna dolžina 395 mm. Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali ne vlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom za ročno žago GARANT 1× art. 582500; progresivno ozobje 18 – 32 zob/colo.

Dolžina lista: 300 mm

Tehnični opis

Zob na colo	18–32 progresivno
Celotna dolžina	395 mm
Dolžina lista	300 mm
Napenjanje lista do	1000 N

alternativni kot lista	55 stopinj
Vrsta izdelka	Lok ročne žage za kovino

Pribor

Enostranski list za ročno žago bimetalni	582950
Enostranski list za ročno žago bimetalni, progresivno ozobje	582500