



Adapterji za obročne ključe z ragljo, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614850 3
GTIN	4045197235824
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

6-kotni ročaj z vzmeteno kroglico oz. pritisnim delom za pritrditev v obročni ključ. Zunanji 4-kotnik po DIN 3120 z izmetačem za vpenjanje nasadnih ključev.

Prednosti:

Z adapterjem se obročni ključ z ragljo ZK 10, 13 oz. 19 mm spremeni v ragljo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Obročni ključ z ragljo art. 614800–614820, 614845 in 614870–614875 z zevom ključa 19.

Vpenjalo SW: 19 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Tehnični opis

Vpenjalo SW	19 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Štirikotni adapterji

Pribor

Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici Število ključev 10	614810 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba Zev ključa 19 mm	614816 19
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici Število ključev 4	614810 4
Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15° Zev ključa 17X19 mm	614845 17X19
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici Število ključev 5	614810 5
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 19 mm	614800 19
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 19 mm	614875 19
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo Zev ključa 19 mm	614812 19
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 19 mm	614820 19
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici z vrtljivo glavo Število ključev 10	614814 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000 Zev ključa 19 mm	614870 19
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici kratka izvedba Število ključev 10	614818 10