

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614820 11
GTIN	4045197218766
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Ø obroča D	22,5 mm
Višina obroča h ₂	8,3 mm
Dolžina ključa L	168 mm
Zev ključa	11 mm
Širina zeva b	24 mm
Višina zeva h ₁	5,3 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ